

TEKNISKA DATA

Storlek	Fläkt-hastighet	Luft-mängd l/s	Ström A	Effekt W	Ljudtrycksnivå, dB(A)			
					Naken / hölje 10m ² Sabine	Med tryckkläda FFX 10m ² Sabine	Med tryckkläda GM03-2 10m ² Sabine	Naken / hölje 100m ³ -0,5 sek
10	1	59	0,24	46	23	Kontakta Vasatherm	18	
	2	79	0,30	60	31		26	
	3	98	0,39	80	36,5		31,5	
	4/5	120/168	0,47/0,56	101/123	45,5/53		40,5/48	
13	1	75	0,27	52	26		21	
	2	90	0,34	67	33,5		28,5	
	3	105	0,42	87	40		35	
	4/5	133/176	0,50/0,58	105/124	48,5/54,5		43,5/49,5	
15	1	81	0,27	53	28		23	
	2	96	0,33	67	35,5		30,5	
	3	114	0,42	87	42		37	
	4/5	147/189	0,49/0,57	105/123	50/55,5		45/50,5	
18	1	94	0,27	54	35		30	
	2	111	0,33	69	41,5		36,5	
	3	136	0,42	90	47,5		42,5	
	4/5	172/206	0,49/0,56	107/125	53,5/57		48,5/52	
22	1	64	0,24	46	19	14		
	2	86	0,30	60	27,5	22,5		
	3	107	0,39	80	33	28		
	4/5	139/183	0,47/0,56	101/123	42/48,5	37/43,5		
24	1	72	0,27	52	22,5	17,5		
	2	94	0,34	67	29	24		
	3	114	0,42	87	34,5	29,5		
	4/5	150/194	0,50/0,58	105/124	41/49,5	36/44,5		
26	1	81	0,27	53	27	22		
	2	104	0,33	67	31,5	26,5		
	3	129	0,42	87	37	32		
	4/5	164/208	0,49/0,57	105/123	45/51	40/46		
29	1	97	0,27	54	31,5	26,5		
	2	119	0,33	69	36,5	31,5		
	3	150	0,42	90	42,5	37,5		
	4/5	189/231	0,49/0,56	107/125	49/55	44/50		
31	1	76	0,27	52	19	14		
	2	100	0,34	66	26	21		
	3	126	0,43	86	32	27		
	4/5	150/195	0,52/0,63	107/134	36,5/43	31,5/38		

Akustiska data på denna sida redovisas enligt följande:

Synligt monterade konvektorer på vägg eller under undertak med eller utan hölje.

Ljudnivå L_{PA} redovisas som ljudtrycksnivå (re 2 x 10⁻⁵ Pa) vid en ekvivalent absorptionsarea på 10 m² Sabine.

Alla mätdata gäller vid en spänning av 230 V.

Fläkthastighet 1–3 är inkopplade som standard om ej annat anges. Hastighet 4–5 kan också erhållas, dock är max tre hastigheter kopplade över hastighetsreglaget. Angiv i beställningen vilka hastigheter som önskas.

Vidstående tekniska data är kontrollmätta av Ljudforskningscentrum i Enköping.

TEKNISKA DATA

Storlek	Fläkt-hastighet	Luft-mängd l/s	Ström A	Effekt W	Ljudtrycksnivå, dB(A)			
					Naken / hölje 10m ² Sabine	Med tryckkläda FFX 10m ² Sabine	Med tryckkläda GM03-2 10m ² Sabine	Naken / hölje 100m ³ -0.5 sek
33	1	87	0,27	51	23	Kontakta Vasatherm	18	
	2	111	0,33	66	28,5		23,5	
	3	135	0,42	85	34		29	
	4/5	165/217	0,50/0,61	106/132	39/45,5		34/40,5	
36	1	96	0,27	52	25		20	
	2	121	0,33	66	30,5		25,5	
	3	145	0,42	86	35,5		30,5	
	4/5	183/233	0,50/0,61	107/133	41,5/48,5		36,5/43,5	
38	1	116	0,26	52	29,5		24,5	
	2	141	0,33	67	34,5		29,5	
	3	172	0,42	88	40		35	
	4/5	216/272	0,50/0,60	110/135	45,5/52		40,5/47	
39	1	132	0,27	55	32,5		27,5	
	2	158	0,33	71	38		33	
	3	196	0,43	93	43,5		38,5	
	4/5	239/297	0,52/0,62	115/140	50/55,5		45/50,5	
62	1	90	0,32	56	24,5	19,5		
	2	137	0,39	73	32	27		
	3	202	0,50	98	42,5	37,5		
	4/5	134/343	0,68/0,89	132/177	47,5/57,5	42,5/52,5		
64	1	126	0,31	57	31	26		
	2	172	0,37	73	38,5	33,5		
	3	238	0,48	98	47,5	42,5		
	4/5	284/371	0,64/0,81	130/170	52/60	47/55		
67	1	153	0,31	60	35,5	30,5		
	2	200	0,38	75	42	37		
	3	264	0,47	100	50,5	45,5		
	4/5	313/386	0,62/0,81	134/178	55,5/61	50,5/55		
69	1	167	0,32	64	37,5	32,5		
	2	239	0,39	80	44	39		
	3	279	0,49	105	52	47		
	4/5	333/390	0,64/0,85	141/194	56,5/62	51,5/57		

Akustiska data på denna sida redovisas enligt följande:

Synligt monterade konvektorer på vägg eller under undertak med eller utan hölje.

Ljudnivå L_{PA} redovisas som ljudtrycksnivå (re 2×10^{-5} Pa) vid en ekvivalent absorptionsarea på 10 m² Sabine.

Alla mätdata gäller vid en spänning av 230 V.

Fläkt-hastighet 1–3 är inkopplade som standard om ej annat anges. Hastighet 4–5 kan också erhållas, dock är max tre hastigheter kopplade över hastighetsreglaget. Angiv i beställningen vilka hastigheter som önskas.

Vidstående tekniska data är kontrollmätta av Ljutforskningscentrum i Enköping.